


Priključna plošča VABP-C13-100HFT1-F90-VDE1E

Številka dela: 8141662

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	1002 struktura kanala
Priključek ventila ustreza standardu	VDI/VDE 3847-1
Obratovalni tlak MPa	0 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura medija	-40 ... 80 °C
Temperatura okolice	-40 ... 80 °C
Masa izdelka	1.365 g
Način pritrditve	s priborom
Pnevmatični priključek	Konstrukcija priključne plošče, Airing
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	Al zlitina za kovanje, eloksirana (20 µm)
Material, tesnilo	EPDM NBR
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana (20 µm)
Material, vijaki	visokolegirano jeklo, nerjavno