

Pogon EMGA-40-P-G12-EAS-40

Številka dela: 8141730

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	40 mm
Velikost prirobnice motorja	40 mm
Torzijska zračnost	0,31 deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Prestava reduktorja	12:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	18.000 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	20 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	0,025 kgcm ²
Maks. pogonski vrtilni moment	32 Nm
Maks. izkoristek	96 %
Togost pred zasukom	1 Nm/arcmin
Masa izdelka	450 g
Vmesnik reduktorja, odgon	40G
Vmesnik reduktorja, pogon	40P
Opomba o materialu	Ustreza RoHS