


Pogon EMGA-40-A-G8-40P

Številka dela: 8141732

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	40 mm
Velikost prirobnice motorja	40 mm
Torzijska zračnost	0,35 deg
Vrsta pogona	Kotni reduktor
Prestava reduktorja	8:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	18.000 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	6 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	0,032 kgcm ²
Maks. pogonski vrtilni moment	10 Nm
Maks. izkoristek	92 %
Togost pred zasukom	0,7 Nm/arcmin
Masa izdelka	500 g
Vmesnik reduktorja, odgon	40G
Vmesnik reduktorja, pogon	40P
Opomba o materialu	Ustreza RoHS