

Pogon EMGA-60-A-G20-60P

Številka dela: 8141740

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|------------------------------------|-------------------------|
| Velikost prirobnice pogona | 60 mm |
| Velikost prirobnice motorja | 60 mm |
| Torzijska zračnost | 0,3 deg |
| Vrsta pogona | Kotni reduktor |
| Prestava reduktorja | 20:1 |
| Maks. pogonsko število vrtljajev | 13.000 1/min |
| Obratovalna temperatura reduktorja | -25 ... 90 °C |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Vrsta zaščite | IP54 |
| Trajni pogonski moment | 44 Nm |
| Vztrajnostni moment reduktorja | 0,256 kgcm ² |
| Maks. pogonski vrtilni moment | 70 Nm |
| Maks. izkoristek | 92 % |
| Togost pred zasukom | 2 Nm/arcmin |
| Masa izdelka | 1.900 g |
| Vmesnik reduktorja, odgon | 60G |
| Vmesnik reduktorja, pogon | 60P |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |