


Pogon EMGA-120-P-G20-SAS-140

Številka dela: 8141761

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	120 mm
Velikost prirobnice motorja	140 mm
Torzijska zračnost	0,15 deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Prestava reduktorja	20:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	6.500 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	260 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	1,573 kgcm ²
Maks. pogonski vrtilni moment	520 Nm
Maks. izkoristek	96 %
Togost pred zasukom	22 Nm/arcmin
Masa izdelka	9.000 g
Vmesnik reduktorja, odgon	120G
Vmesnik reduktorja, pogon	140A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS