


# Pogon EMGA-40-P-G12-SST-42

Številka dela: 8141763

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	40 mm
Velikost prirobnice motorja	42 mm
Torzijska zračnost	0,31 deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Prestava reduktorja	12:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	18.000 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	20 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	0,026 kgcm <sup>2</sup>
Maks. pogonski vrtilni moment	32 Nm
Maks. izkoristek	96 %
Togost pred zasukom	1 Nm/arcmin
Masa izdelka	450 g
Vmesnik reduktorja, odgon	40G
Vmesnik reduktorja, pogon	42A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS