

Dvojni priključek NPFC-DS-G38-G12-M

Številka dela: 8142589

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Material, vijaki priključek | Medenina, nikljana |
| Enota pakiranja | 10 |
| Obratovalni tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Imenski pritezni moment, pnevmatični priključek 1 | 47,9 Nm |
| Imenski pritezni moment, pnevmatični priključek 2 | 38,5 Nm |
| Toleranca imenskega priteznega momenta | ± 20 % |
| Masa izdelka | 36,36 g |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/2 |
| Pnevmatični priključek 2 | G3/8 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, tesnilo | PVC |