

# Reducirni spojnik NPFC-RS-G12-G14-MF

Številka dela: 8142597

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost                               |
|---|--|
| Material, vijalni priključek                      | Medenina, nikljana                     |
| Enota pakiranja                                   | 10                                     |
| Obratovalni tlak                                  | -0,95 ... 10 bar                       |
| Delovni medij                                     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK              | 1 - nizka korozijska obremenitev       |
| LABS (PWIS) skladnost                             | VDMA24364-B2-L                         |
| Temperatura okolice                               | -10 ... 60 °C                          |
| Imenski pritezni moment, pnevmatični priključek 1 | 47,9 Nm                                |
| Toleranca imenskega priteznega momenta            | ± 20 %                                 |
| Masa izdelka                                      | 32,14 g                                |
| Pnevmatični priključek 1                          | G1/2                                   |
| Pnevmatični priključek 2                          | G1/4                                   |
| Opomba o materialu                                | Ustreza RoHS                           |
| Material, tesnilo                                 | PVC                                    |