

# Reducirni spojnik NPFC-RS-G1-G34-MF

Številka dela: 8142602

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Material, vijačni priključek	Medenina, nikljana
Enota pakiranja	10
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Imenski pritezni moment, pnevmatični priključek 1	62,5 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	97,09 g
Pnevmatični priključek 1	G1
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	PVC