


# Pritrditev prijemalne čeljusti EHAA-G1-B18-16-GGA1-AP

Številka dela: 8146634

Novo

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	16
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Vertical gripper mounting
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 100 %
Temperatura okolice	0 ... 40 °C
Masa izdelka	95 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vijaki	visokolegirano jeklo visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, kotnik	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, centrirni elementi	visokolegirano jeklo