


Napajalnik CACN-3A-1-10-G2

Številka dela: 8149581

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	42 mm
Višina	130 mm
Dolžina	160 mm
Položaj vgradnje	Prosta konvekcija
Primarno napajanje	Enofazni
Vhodni tok	1,3 - 3,1 A
Imenska izhodna napetost DC	24 V
Imenski izhodni tok	10 A
Območje vhodne napetosti AC	100 ... 240 V
Premostitev izpada omrežja	20 ms
Omrežna frekvenca	45 ... 65 Hz
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-40 ... 85 °C
Relativna vlažnost zraka	95 %
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Masa izdelka	1.168 g
Način pritrditve	s H letvijo
Opomba o materialu	Ustreza RoHS