


Napajalnik CACN-11A-7-20-G2

Številka dela: 8149585

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	96 mm
Višina	130 mm
Dolžina	179 mm
Položaj vgradnje	Prosta konvekcija
Primarno napajanje	3-fazni
Vhodni tok	1,7 - 2,1 A
Imenska izhodna napetost DC	48 V
Imenski izhodni tok	20 A
Območje vhodne napetosti AC	400 ... 500 V
Premostitev izpada omrežja	25 ms
Omrežna frekvenca	45 ... 65 Hz
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-40 ... 85 °C
Relativna vlažnost zraka	95 %
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Masa izdelka	2.500 g
Način pritrditve	s H letvijo
Opomba o materialu	Ustreza RoHS