

Zapirni vijak NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E

Številka dela: 8151589

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice	-40 ... 75 °C
Vrsta zaščite	IP66 IP68
Opomba k stopnji zaščite	IP68 pri 5 barih za 30 minut
ATEX kategorija plin	II 2G
ATEX kategorija prah	II 2D
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex eb IIC Gb
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex tb IIIC Db
Temperatura EX odporne okolice	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX) po RoHS direktivi EU
Velikost	M20x1,5
Barva	črna
Informacija o materialu: priključek za kabel	PA
Material, tesnilo	EPDM
Masa izdelka	5 g
Enota pakiranja	1
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Opomba o materialu	Ustreza RoHS