

# Kabelski priključek NETC-M20-PBK-T14

Številka dela: 8151590

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice	-40 ... 100 °C
Vrsta zaščite	IP66 IP68
Opomba k stopnji zaščite	IP68 pri 5 barih za 30 minut
ATEX kategorija plin	II 2G
ATEX kategorija prah	II 2D
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex eb IIC Gb
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex tb IIIC Db
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
Velikost	M20x1,5
Premer kabla	4 ... 13 mm
Barva	črna
Informacija o materialu: priključek za kabel	PA
Material, tesnilo	EPDM
Masa izdelka	14 g
Enota pakiranja	1
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Opomba o materialu	Ustreza RoHS