


# Interaktivna upravljalna enota CDPX-X-B-W-7

Številka dela: 8155214

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	187 mm
Vgradna globina	29 mm
Višina	147 mm
Dolžina	34 mm
Maks. debelina prednje plošče	5 mm
Ura v realnem času	da
Podprti PLC protokoli	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Odstopanje ure v realnem času	< 100 ppm pri 25 °C
Število barv	64 k
Prikaz	z osvetlitvijo od zadaj
Vrsta prikaza	TFT barva
Lastnosti displeja	Touchscreen
Velikost displeja	7"
Backup baterija	Superkondenzator
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 32 V
Ločljivost displeja	800 x 480 slikovnih točk
Imenska delovna napetost DC	24 V
Poraba toka pri imenski obratovalni napetosti	0,3 A
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP20 IP66
Opomba k stopnji zaščite	IP20 zadaj IP 66 spredaj
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Opomba za temperaturo okolice	pri navpični vgradnji
Masa izdelka	600 g
PLC vmesnik	RS485
USB vmesnik	da
Ethernet-vmesnik	RJ45 10/100 MBd
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Softver za programiranje	Designer Studio
CPU podatki	256 MB RAM