



# Ventil VOFC-L-M52-MY-G14-F19A

Številka dela: 8155960

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost  |
|--------------------------------------|---|
| Ventil                               | 5/2 monostabilen  |
| Način vklopa                         | električni  |
| Širina                               | 40 mm   |
| Normalni imenski pretok              | 1.030 l/min   |
| Obratovalni tlak MPa                 | 0,25 ... 0,8 MPa  |
| Obratovalni tlak                     | 2,5 ... 8 bar   |
| Konstruktivska zgradba               | Drsnik bata   |
| Način vračanja                       | mehanska vzmet  |
| Vrsta zaščite                        | IP65  |
| Imenska velikost                     | 6 mm  |
| Princip tesnenja                     | mehak   |
| Položaj vgradnje                     | poljuben  |
| Pomožni ročni vklop                  | zaskočljiv  |
| Vrsta krmiljenja                     | predkrmiljen  |
| Napajanje s krmilnim zrakom          | notranji  |
| Smer pretoka                         | ni reverzibilen   |
| Safety Integrity Level (SIL)         | Izdelek se lahko uporablja v SRP/CS do SIL 2 (High Demand)<br>Izdelek se lahko uporablja v SRP/CS do SIL 2 Low Demand |
| Pretok Kv napajanja                  | 1,08 m <sup>3</sup> /h  |
| Pretok Kv odzračitve                 | 1,08 m <sup>3</sup> /h  |
| Normalni imenski pretok 2-3          | 978 l/min   |
| Čas preklopa izključen               | 22 ms   |
| Čas preklopa vključen                | 26 ms   |
| Delovni medij                        | Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]   |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 4 - zelo močna korozijska obremenitev   |
| LABS (PWIS) skladnost                | VDMA24364 cona III  |
| Temperatura medija                   | -25 ... 60 °C   |
| Temperatura okolice                  | -25 ... 60 °C   |
| Masa izdelka                         | 520 g   |
| Pnevmatični priključek 1             | G1/4  |
| Pnevmatični priključek 2             | G1/4  |
| Pnevmatični priključek 3             | G1/4  |
| Pnevmatični priključek 4             | G1/4  |
| Pnevmatični priključek 5             | G1/4  |
| Opomba o materialu                   | Ustreza RoHS  |
| Material, tesnilo                    | NBR   |
| Material, ohišje                     | Aluminij, prevlečen z ematalom  |