


# Prirobnica motorja EAMF-A-62A-150A

Številka dela: 8156626

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	1.227 g
Koda vmesnika, motor in	140A 150A
Koda vmesnika ohišja sklopke	62A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS