


# Aksialni sklop EAMM-A-K62-150A

Številka dela: 8157271

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Prenosljivi navor	47 Nm
Teža izdelka	1672 g
Koda vmesnika aktuatorja	K62
Koda vmesnika Motor In	140A 150 A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS