

# Držalo blažilnika DADP-ES-G8-12

Številka dela: 8159234

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Velikost                             | 12                                   |
| Položaj vgradnje                     | poljuben                             |
| Konstruktivska zgradba               | Ročica prislona                      |
| Maks. hitrost udarca                 | 0,8 m/s                              |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev    |
| LABS (PWIS) skladnost                | VDMA24364-C1-L                       |
| Temperatura okolice                  | 0 ... 60 °C                          |
| Maks. udarna sila                    | 500 N                                |
| Maks. pritezni moment                | 2,9 Nm                               |
| Toleranca priteznega momenta         | ± 20 %                               |
| Masa izdelka                         | 149 g                                |
| Način pritrditve                     | s skoznjo izvrtino in centrirno pušo |
| Opomba o materialu                   | Ustreza RoHS                         |
| Material, ročica                     | Aluminijeva litina za kovanje        |
| Material, vijaki                     | Jeklo, pocinkano                     |