


# Držalo blažilnika DADP-ES-G8-20

Številka dela: 8159236

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Ročica prislona
Maks. hitrost udarca	0,8 m/s
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-C1-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Maks. udarna sila	1.100 N
Maks. pritezni moment	5,2 Nm
Toleranca priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	305 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino in centrirno pušo
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ročica	Aluminijeva litina za kovanje
Material, vijaki	Jeklo, pocinkano