


# Blažilnik DYSD-Q11-7-5-Y1F-L-Y9

Številka dela: 8161521

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	7
Gib	5 mm
Dušenje	samonastavljiv
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	1 m/s
Čas vračanja kratak	0,2 s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Dolžina dušenja	5 mm
Maks. udarna sila	300 N
Maks. poraba energije na gib	3 J
Maks. poraba energije na uro	12.000 J
Maks. preostala energija	0,01 J
Sila vračanja	12 N
Masa izdelka	20 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	visokolegirano jeklo
Material, batnica	visokolegirano jeklo
Material, matica	Jeklo, cinkano