


# Manometer

## PAGN-40-0.1M-R18-1.6-CPA

Številka dela: 8178621

Novo

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza	0 ... 0,1 MPa
Ustreza standardu	EN 837-1
Imenska velikost manometra	40
Konstruktivna zgradba	Cevni manometer
Način pritrditve	Vgradnja voda
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Obratovalni tlak MPa	0 ... 0,1 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 1 bar 0 ... 14,5 psi
Faktor izmenične obremenitve	0,66
Razred natančnosti mer	1,6
Vrsta zaščite	IP43
Temperatura skladiščenja	-40 ... 70 °C
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Lega priključka	Zadnja stran centrična
Pnevmatični priključek	R1/8
Materiali v stiku z medijem	Med (medenina)
Material, navojni čep	Med (medenina)
Material, ohišje	PBT
Material, kontrolno okence	PS
Barva ohišja	črna
Masa izdelka	60 g
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	brez acetilena brez kisika
Skala	Enojna skala