


Cartridge NPQX-D-PC12-T516-P10

Številka dela: 8184513
Novo

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	6 mm
Globina vstavljanja cevi	15,2 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	O-obroč
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	Ravna oblika
Enota pakiranja	10
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak MPa	-0,095 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	0,92 g
Način pritrditve	z držalno spojko
Pnevmatični priključek 1	Cartridge 12 mm
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 5/16"
Barva sprostitvenega obroča	modra
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Ojačan PA
Material, O-tesnilo	HNBR
Material, tesnilo cevi	HNBR
Material, segment cevne spojke	visokolegirano jeklo, nerjavno