


Zaviralni upor CACR-LE2-6-W60-V

Številka dela: 8189339
Novo

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	Prosta konvekcija pravokoten
Energija impulza zaviralnega upora pri 380 V	2.000 Ws
Energija impulza zaviralnega upora pri 780 V	2.000 Ws
Zmogljivost pri 35% ED (trajanju) in 20°C	180 W
Imenska kapaciteta, zaviralni upor	60 W
Imenska moč zaviralnega upora pri 380 V	60 W
Imenska moč zaviralnega upora pri 780 V	60 W
Vrednost upornosti	6 Ohm
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Najvišja temperatura površine	250 °C
Note on surface temperature	Indication at nominal power, at 50% nominal power: 165 °C
Vrsta zaščite	IP54
Temperatura okolice	-40 ... 40 °C
Masa izdelka	150 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Opomba o materialu	Ustreza RoHS