

Povezovalna plošča VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

Številka dela: 8191781

Novo

FESTO

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment stenske montaže	6 Nm
Masa izdelka	57,9 g
Način pritrditve priključne plošče	s skožno izvrtino
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	für Cartridge 12 mm
Priključek krmilnega izpuha 82/84	für Cartridge 12 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Ojačan PA
Material, tulka	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, sponka	visokolegirano jeklo, nerjavno