


Ventil s pedalom F-5-1/4-B

Številka dela: 8992

FESTO

brez zaskočke.

Ta tip je primeren za vakuum.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 monostabilen
Način vklopa	ročno
Normalni imenski pretok	550 l/min
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar
Konstruktivska zgradba	Krožnikast sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Imenska velikost	7 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vrsta krmiljenja	neposredno
Smer pretoka	ni reverzibilen
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Sila vklopa	78 N
Masa izdelka	705 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Pnevmatični priključek 5	G1/4
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij