

Večslojna cev PM-4

Številka dela: 9084

FESTO

je primeren za uporabo s QS vtično-vijačnimi priključki



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	6 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	19 mm
Notranji premer	3,92 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 30 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-29 ... 65 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,024 kg/m
Barva	črna
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	Aluminijeva litina za kovanje PE