

# Večslojna cev PM-6

Številka dela: 9087

FESTO

je primeren za uporabo s QS vtično-vijačnimi priključki



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	8 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	25 mm
Notranji premer	5,2 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 30 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-29 ... 65 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,032 kg/m
Barva	črna
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	Aluminijeva litina za kovanje PE