


Adapter AD-G1/8-1/8NPT-I

Številka dela: 9395

FESTO

na eni strani z notranjim, na drugi strani z zunanjim navojem.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	5,95 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni navor pnevmatičnega priključka 1	6 Nm
Maks. pritezni navor pnevmatičnega priključka 2	7 Nm
Imenski pritezni moment	10,55 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	10,38 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2	Notranji navoj 1/8 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	PVC
Material, ohišje	Jeklo, cinkano