



Glušnik z dušenjem GRU-1/4-B

Številka dela: 9517

FESTO

Dušilni ventil z integriranim glušnikom za dušenje iztekajočega zraka na ventilih določene vrste



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Dušilnik-glušnik
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Element za nastavljanje	Vijak z zarezo
Način pritrditve	za uvitje
Normalni pretok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 1.500 l/min
Temperatura okolice	-10 ... 70 °C
Material, ohišje	Aluminij
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 70 °C
Masa izdelka	25 g
Material, dušilni vložek	PE
Material, navojni čep	Tlačno liti aluminij
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, regulirni vijak	PA