


# Kroglična pipa QH-3/4

Številka dela: 9544

FESTO

ročna kroglična pipa iz medenine z navojem po ISO 228.  
Ta tip je primeren za vakuum.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	2/2 bistabilen
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Način vklopa	ročno
Način pritrditve	Vgradnja voda
Normalni imenski pretok	21.000 l/min
Imenska velikost	20 mm
Material, ohišje	Med (medenina)
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Ustreza standardu	ISO 228-1
Konstruktivna zgradba	Kroglična pipa
Obratovalni tlak procesnega ventila	30
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--] Inertni plini Voda (ne vodna para) nevtralne tekočine drugi mediji na zahtevo
Temperatura medija	-20 ... 150 °C
Masa izdelka	610 g
Material, tesnilo	FPM PTFE
Material, krogla	Medenina, pokromana
Material, gred	Med (medenina)