

# Adapter AD-1/8NPT-G1/8-I

Številka dela: 9624

FESTO

na eni strani z notranjim, na drugi strani z zunanjim navojem.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	5,95 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni navor pnevmatičnega priključka 1	7 Nm
Maks. pritezni navor pnevmatičnega priključka 2	6 Nm
Masa izdelka	9,5 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj 1/8 NPT
Pnevmatični priključek 2	Notranji navoj G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	PVC
Material, ohišje	Jeklo, cinkano