

Dvojni priključek E-G3/8-3/8NPT

Številka dela: 9632

FESTO

Z dvema tesnilnima obročema.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	11,5 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni navor pnevmatičnega priključka 1	25 Nm
Maks. pritezni navor pnevmatičnega priključka 2	22 Nm
Imenski pritezni moment	38,5 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	25,5 g
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	3/8 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS