



Kratki impulzni ventil VLK-3-PK-3

Številka dela: 9639

FESTO

s priključno ploščo 2n



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	2,5 mm
Obratovalni tlak	2,5 ... 8 bar
Normalni imenski pretok	90 l/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	170 g
Način pritrditve	na montažne okvirje
Material, tesnilo	TPE-U(PU)
Material, ohišje	cinkova tlačna litina