



Hitro odzračitveni ventil

SE-1/4-B

Številka dela: 9686

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Ventil | Hitra odzračitev |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/4 |
| Način pritrditve | za uvitje |
| Normalni imenski pretok odzračitve 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi) | 1.200 l/min |
| Normalni imenski pretok vzdrževanja tlaka 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi) | 960 l/min |
| Obratovalni tlak | 0,5 ... 10 bar |
| Temperatura okolice | -20 ... 75 °C |
| Material, ohišje | cinkova tlačna litina |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Imenska velikost | 7 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -20 ... 75 °C |
| Masa izdelka | 100 g |
| Pnevmatični priključek 3 | G1/4 |
| Material, tesnilo | NBR |