



Hitro odzračitveni ventil

SE-3/8-B

Številka dela: 9687

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Hitra odzračitev
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok odzračitve 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	2.760 l/min
Normalni imenski pretok vzdrževanja tlaka 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	2.880 l/min
Obratovalni tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okolice	-20 ... 75 °C
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Imenska velikost	11 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 75 °C
Masa izdelka	125 g
Pnevmatični priključek 3	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR