



Hitro odzračitveni ventil SEU-1/4-NPT

Številka dela: 9799

FESTO

z glušnikom.

Hrup odzračitve je merjen pri tlaku 6 bar in na oddaljenosti 1 m.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Hitra odzračitev
Pnevmatični priključek 1	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	1/4 NPT
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok odzračitve 0,6→0,5 MPa (6→5 bar, 87→72,5 psi)	1.100 l/min
Normalni pretok odzračitve 0,6→0 MPa (6→0 bar, 87→0 psi)	2.300 l/min
Normalni imenski pretok vzdrževanja tlaka 0,6→0,5 MPa (6→5 bar, 87→72,5 psi)	960 l/min
Obratovalni tlak	0,5 ... 10 bar
Temperatura okolice	-20 ... 75 °C
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Imenska velikost	7 mm
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 75 °C
Nivo glasnosti	85 dB(A)
Opomba o materialu	Ustreza RoHS