


# Hitro odzračitveni ventil SEU-1/2-NPT

Številka dela: 9801

FESTO

z glušnikom.

Hrup odzračitve je merjen pri tlaku 6 bar in na oddaljenosti 1 m.



## Podatkovni list

| Značilnost   | Vrednost   |
|--|--|
| Ventil   | Hitra odzračitev   |
| Pnevmatični priključek 1   | 1/2 NPT  |
| Pnevmatični priključek 2   | 1/2 NPT  |
| Način pritrditve   | za uvitje  |
| Normalni imenski pretok odzračitve 0,6→0,5 MPa (6→5 bar, 87→72,5 psi)        | 4.020 l/min  |
| Normalni pretok odzračitve 0,6→0 MPa (6→0 bar, 87→0 psi)                     | 6.500 l/min  |
| Normalni imenski pretok vzdrževanja tlaka 0,6→0,5 MPa (6→5 bar, 87→72,5 psi) | 4.560 l/min  |
| Obratovalni tlak   | 0,3 ... 10 bar   |
| Temperatura okolice  | -20 ... 75 °C  |
| Delovni medij  | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]                            |
| Imenska velikost   | 15 mm  |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij                                    | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| LABS (PWIS) skladnost  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura medija   | -20 ... 75 °C  |
| Nivo glasnosti   | 86 dB(A)   |
| Opomba o materialu   | Ustreza RoHS   |