

Elektromagnetni ventil



MFHE-3-1/2

Broj artikla: 10421

FESTO

On-off ventil sa usporenim uspostavljanjem pritiska, sa ručnim pomoćnim aktiviranjem.

Elektromagnetni kalem i utičnica nisu sadržani u opsegu isporuke.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	Tanjir - sedište
Smer protoka	nije reverzibilno
Princip zaptivanja	mekano
Odzračna funkcija	ne prigušuje se
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	direktno
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Pogonski pritisak	2 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	2.900 l/min
Vreme isključenja	76 ms
Vreme uključenja	28 ms
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-5 ... 40 °C
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Pneumatski priključak 3	G1/2
Nazivni prečnik	12 mm