


Ugradnja graničnog prekidača SRBF-CA4-YR90-MW-22A-C2M20

Broj artikla: 1152496

FESTO

Sa montažnim mostom, šablon bušenja 30 x 80 mm, za pogone sa visinom osovine 30 mm.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	ugaono
Zasnovano na normi	EN 60947-5-1 ISO 5211
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komfornost
Metod merenja	mehanički/električno za beskontaktni prekidač
Temperatura okoline	-25 ... 80 °C
Funkcija sklopnog elementa	Naizmenični kontakt
Maks. uklopna snaga AC	1.770 VA
Maks. uklopna snaga DC	36 W
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Područje pogonskog napona DC	0 ... 24 V
Nazivni presek provodnika koji se može priključiti	0,5 ... 1,5 mm ²
Vrsta pričvršćenja	na prirubnici prema ISO 5211 sa priborom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	680 g
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijumski odlivak lakirano
Informacija o materijalu, priloženi pribor	visokolegirani čelik visokolegirani čelik, nerđajući
Područje podešavanja, snimanje ugla	0 ... 90 deg
Mehanička zaštita	IP67
Napon izolacije	250 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	4 kV
Klasa korozione otpornosti KBK	0
Stepen zagađenja	3