


Okrugli cilindar EG-25- -

Broj artikla: 11649

FESTO

sa povratnom oprugom



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Hod | 1 ... 80 mm |
| Prečnik klipa | 25 mm |
| Prigušivanje | bez prigušivanja |
| Prepoznavanje pozicije | bez |
| Varijante | jednostrana klipnjača |
| Pogonski pritisak | 1 ... 8 bar |
| Način funkcionisanja | jednosmerni pritsno |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 215 N |
| Pneumatski priključak | G1/8 |