

Elektromagnetni ventil



MFHE-3-3/8

Broj artikla: 12908

FESTO

On-off ventil sa usporenim uspostavljanjem pritiska, sa ručnim pomoćnim aktiviranjem.

Elektromagnetni kalem i utičnica nisu sadržani u opsegu isporuke.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	Tanjir - sedište
Smer protoka	nije reverzibilno
Princip zaptivanja	mekano
Odzračna funkcija	ne prigušuje se
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	direktno
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Pogonski pritisak	2 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	2.100 l/min
Vreme isključenja	94 ms
Vreme uključanja	20 ms
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-5 ... 40 °C
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Pneumatski priključak 3	G3/8
Nazivni prečnik	9 mm