



# Pneumatski ventil VLHE-3-3/8

Broj artikla: 12909

FESTO

Normalno zatvoreno,  
uklopni ventil za postepeno uspostavljanje pritiska, pojedinačno ili u  
vezi sa pripremnim uredajima S-reda.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	Tanjir - sedište
Princip zaptivanja	mekano
Odzračna funkcija	se može prigušiti
Ručno pomoćno aktiviranje	Dodirno
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Pogonski pritisak	2 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	2.100 l/min
Vreme isključenja	19,5 ms
Vreme uključenja	8,5 ms
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Pneumatski priključak 3	G3/8
Nazivni prečnik	9 mm