

Utični priključak QS-B-3/8-8-10

Broj artikla: 130921


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Spoljašnji navoj sa spoljašnjim šestougлом.](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2018. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	5 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Presvlaka
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina kontejnera	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	22 Nm
Težina proizvoda	24 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj R3/8
Pneumatski priključak 2	for tubing, 8mm outside diameter
Boja obruča	plavo
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Informacija o materijalu, kućište	Mesing Niklovano
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, zaptivka creva	NBR
Informacija o materijalu, stezni segment creva	visokolegirani čelik, nerđajući