



Pneumatski ventil VLHE-3-1/4-B

Broj artikla: 14330

FESTO

Normalno zatvoreno,
uklopni ventil za postepeno uspostavljanje pritiska, pojedinačno ili u
vezi sa pripremnim uredajima S-reda.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	Tanjir - sedište
Princip zaptivanja	mekano
Odzračna funkcija	se može prigušiti
Ručno pomoćno aktiviranje	Dodirno
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Pogonski pritisak	2 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	1.200 l/min
Vreme isključenja	23 ms
Vreme uključenja	8 ms
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Nazivni prečnik	8 mm