


# Aksijalni komplet EAMM-A-E48-60H

Broj artikla: 1454249

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	21 Nm
Težina proizvoda	920 g
Interface code, actuator	E48B
Interface code, motor in	60H
Materijal - napomena	RoHS komfornost