


Vod za programiranje KDI-SB202-BU9

Broj artikla: 150268

FESTO

Festo serijski standardni dijagnostički kabl od ventilskog bloka do
Checkboxa.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dozvoljeni prečnik kabla	4,5 ... 6,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona AC	≤ 300 V
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-10 ... 80 °C
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda	181 g
Električni priključak 1	Ravna utičnica, M12, 4-pin
Električni priključak 2	Ravna utičnica, Sub-D, 9-pin
Struktura kabla	4x0,14
Dužina kabla	5 m
Vrsta pričvršćenja	Kopča sa zatvorenom cevi
Informacija o materijalu, kontramatica	Mesing Niklovano
Informacija o materijalu, kućište	PBT
Informacija o materijalu, plašt kabla	PUR
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bakarna legura pozlačeno