

Paralelni komplet EAMM-U-110-D60-62B-120

Broj artikla: 1536988

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	110
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	5.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	799 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,3 Nm
Prenosivi obrtni moment	25 Nm
Težina proizvoda	5.230 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost