



Cilindar sa dvostrukim klipom DPZ-32-40-P-A-S20

Broj artikla: 159932

FESTO

Sa dve paralelne klipnjače, za beskontaktnu detekciju položaja, sa elastičnim prstenovima za amortizaciju u krajnjim položajima.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	40 mm
Podesivo područje krajnjih položaja/dužina	10 mm
Prečnik klipa	32 mm
Vrste pogona, jedinica pogona	Prečka
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Klizna vodica
Konstruktivna struktura	Vodica
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	Prolazna, šuplja klipnjača
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Energija naleta u krajnjim položajima	0,5 Nm
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	724 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	724 N
Alternativni priključci	vidi crtež proizvoda
Pneumatski priključak	G1/8
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijumska legura za kovanje
Informacija o materijalu, zaptivka	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijumska legura za kovanje
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nerđajući