

# Cilindar sa dvostrukim klipom DPZ-25-40-P-A-KF-S20

Broj artikla: 162112

FESTO

Sa dve paralelne klipnjače, za beskontaktnu detekciju položaja, sa elastičnim prstenovima za amortizaciju u krajnjim položajima.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                   | Vrednost   |
|--|--|
| Hod  | 40 mm  |
| Podesivo područje krajnjih položaja/dužina | 10 mm  |
| Prečnik klipa                              | 25 mm  |
| Vrste pogona, jedinica pogona              | Prečka   |
| Prigušivanje                               | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano        |
| Položaj ugradnje                           | proizvoljno  |
| Vodica                                     | Kuglično vođenje                                     |
| Konstruktivna struktura                    | Vodica   |
| Prepoznavanje pozicije                     | za beskontaktni prekidač                             |
| Varijante                                  | Prolazna, šuplja klipnjača                           |
| Pogonski pritisak                          | 1 ... 10 bar   |
| Način funkcionisanja                       | dvosmerno  |
| Pogonski medijum                           | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]    |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja     | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK             | 0  |
| Temperatura okoline                        | -20 ... 80 °C  |
| Energija naleta u krajnjim položajima      | 0,3 Nm   |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje       | 452 N  |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje      | 452 N  |
| Alternativni priključci                    | vidi crtež proizvoda                                 |
| Pneumatski priključak                      | M5   |
| Informacija o materijalu, poklopac         | Aluminijumska legura za kovanje                      |
| Informacija o materijalu, zaptivka         | NBR  |
| Informacija o materijalu, kućište          | Aluminijumska legura za kovanje                      |
| Informacija o materijalu, klipnjača        | Čelik za kaljenje                                    |